

Mannelijke/vrouwelijke laagspanningsisolatoren, 40 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

ISOTP40F8M8



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 542050

Materiaal: Staal; Met glasvezel versterkt polyamide

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Werktemperatuur: -40 to 130°C

Isolatiespanning: 1000; 1500

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

Hoogte (H): 40mm

Zeskantbreedte (W): 46mm

Diepte (D): 53mm

Diameter (Ø): 40mm

Schroefdraadmaat 1 (TS1): M8

Schroefdraadlengte (TL): 17mm

Schroefdraadmaat 2 (TS2): M8


Schroefdraaddiepte (TD): 8mm

Statische belasting 1 (F1): 11000daN

Statische belasting 2 (F2): 6500daN

Gewicht eenheid: 0.11kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE