

Compleet laspaar voor verbindingen T6, Signaal, 1" lip-verbinding, klemstijl, Verbindingsstreng van 5/16"

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

SBTBT6B



KENMERKEN

De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding

Verbinding wordt gemaakt binnen de verbindingsschroef

Inclusief malreiniger

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Staal; Grafiet; Thermoplastisch

Railtype: 85 lb tot 141 lb T-railsecties

Hechtverbindingstijl: 1 inch lipje

Geleidergrootte: 5/16 inch Bondstrand

Buitendiameter geleider, nominaal: 0.79mm

Hechtlengte: 177.8mm

Lasstijl: T6

Alleen matrijs: Nee

Vervangingsmatrijs: SBS898

Lasmateriaal: SB32 x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

Frame: SBS5838F, afzonderlijk verkrijgbaar

Hechtklem: SBS119 x 2, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE