

Vierpolig distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 10 aansl. aan output

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

TD-100-125AL



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Halogeenvrij

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Solid bars provide reliability

Input separated from outputs

Strong mechanical assembly

Neutral bar available

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 563830

Materiaal: Thermoplastisch; Messing

Max. nominale stroom, IEC: 125A

Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s: 4.5kA

Piekkortsluitstroom (Ipk): 30kA

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 690V

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 1

Draadmaat compacte gevlochten draad, lijnzijde: 10 - 35 mm²

Draaddoorsnede gestrande draad, lijnzijde – adereindhuls: 10 – 35mm²

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 10

Draadmaat compacte gevlochten draad, belastingszijde: (7) 2,5 - 6 mm²; (3) 10 - 25 mm²

Draaddoorsnede gestrande draad, belastingszijde – adereindhuls: (7) 1,5 – 6 mm²; (3) 6-16 mm²

Diepte (D): 50mm

Hoogte (H): 90mm

Breedte (W): 147mm

Gewicht eenheid: 0.44kg

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60947-7-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals

Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C

Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47

*environment around the terminal blocks inside the enclosure



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE