

Vierpolige verdeelblok met getapte rail, vlak, 630 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

TRC-630A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Transparent protection cover

Bolts included for output connections

Easy accessibility for wiring

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 563190

Materiaal: Koper; Met glasvezel versterkt polyamide; Plexiglas

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 1000

Piekkortsluitstroom (I_{pk}): 84kA

Weerstand kortdurende stroomsterkte (I_{cw}) 1s: 52kA

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 1

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 8

Gatgrootte (HS): 10mm

Schroefdraadmaat (TS): M8

Diepte (D): 60mm

Hoogte (H): 338 – 390mm

Breedte (W): 340mm

A: 290mm

Gewicht eenheid: 4.8kg

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Volgdoet aan: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE