

C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 450 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBT400CBRKT



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Ideaal voor plafond-, wand- en strutprofiel installaties

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820350

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Lengte 1 (L1): 137mm

Lengte 2 (L2): 465mm

Breedte (W): 54mm

Hoogte (H): 190mm

Statische belasting: 177N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE