

Centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M8-M10 getapt gat

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBTCTRSPRTM10



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ideaal voor gootbreedtes tot 200 mm

Zijdelingse toegang voor kabelinstallatie

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820420

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Lengte (L): 59mm

Breedte (W): 35mm

Hoogte (H): 5mm

Gatgrootte (HS): 8 – 10mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE