


Rapide zijkoppeling voor PEMSA draadkabelgoot, 4-4,5 mm dia

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

WBTQSPL45EG



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen

Geen extra hardware

Werkt met een breed scala aan gootformaten en configuraties

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 820720

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Lengte (L): 97mm


Breedte 1 (W1): 23.5mm

Breedte 2 (W2): 33.5mm

Hoogte (H): 13mm

Diameter (\varnothing): 4 – 4.5mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE