

Modulaire 33 u 1730H 2100W 700D voor buiten

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

10149-715



Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Modulaire constructie maakt meerdere configuraties in grootte en functie mogelijk, samen met meerdere koelopties.

KENMERKEN

Aluminium profielframe met verwijderbare dubbelwandige bekleding

IP 55 of NEMA 12~

Dubbelwandig

Uitgebreid assortiment 19-inch kastaccessoires

Toegang tot kast vanaf de voorzijde, alle zijden mogelijk op aanvraag

100 mm hoge steun, 200 en 300 mm mogelijk

Bovendecksel met louvres, kan worden voorzien van ventilatoren of A/C-eenheid

RAL 7035 poedercoating, andere kleuren beschikbaar op aanvraag

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Buitenkast

Productserie: Modulair

Rekhoogte: 33U

Hoogte: 1730mm

Breedte: 2100mm

Diepte: 700mm

Wandtype: Dubbelwandig

Deurtype: Onbewerkt; Driedeurs

Inbraakwerendheid: Optioneel

Koeling: Passief

EMC-afscherming: Optioneel

Framemateriaal: Aluminium

Batterijcompartiment: Optioneel

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Aluminium; Staal

Montage-instelling: Optioneel

Hoeveelheid in verpakking: 1

Sokkelhoogte: 100mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Hoogteafmetingen zijn zonder basis/steun.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE