


19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 250D, RAL 7035

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20118-789



Schroff 19-inch apparatuurschappen met een loadcapaciteit van 10 kg helpen rackmanagers kritieke apparatuur in de kast op te nemen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm raster, uitsteeklengte naar voren min. 26 mm

Montagehoogte 2 u.

Statisch draagvermogen 15 kg

PRODUCTKENMERKEN

Breedte: 430mm

Diepte: 250mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Producttype: Legplank

Type: Plank voor apparatuur

Gross Weight: 1.67kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE