

Varistar CP mobiele kastframe, 52 u, 2450H, 600 W, 1000D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20630-251



Gelaste stalen frame met varistar voor vereisten van statische belasting. Voor integratie van 19-inch, ETSI of montageplaat. Voor mobiele toepassingen.

KENMERKEN

Gelast, afwerking met poedercoating, zwart grijs, RAL 7021

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 52U

Hoogte: 2450mm

Breedte: 600mm

Diepte: 1000mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Dynamische belasting: 1000kg

Framemateriaal: Staal

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing/rekframe

Statische belasting: 1600kg

Type: Mobiel

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 47.749kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE