

Digitale contactsensor (ingang) met 12V-voeding voor Guardian Management Gateway

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21070-125



Externe sensor voor bewaking van digitale ingangen/uitgangen met 2 RJ45-connectoren. Er kunnen maximaal 16 sensoren via patchkabels worden doorgelust en op één Guardian Management Port worden aangesloten.

KENMERKEN

Externe sensor voor de Guardian Management Gateway

Een poort is geschikt voor het bewaken van maximaal 16 sensorapparaten met een totale kabellengte van 40 meter

Als er een nVent SCHROFF Guardian-sensor is aangesloten, verschijnt deze in de webinterface met het type- en serienummer

Metalen behuizing

Eenvoudige montage

2 x RJ 45-aansluiting

Eenvoudige doorlusconfiguratie met CAT6-patchkabel (of hogere afscherming)

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Type: Digitaal contact

Werkt met: Guardian Management-gateway

Gross Weight: 0.097kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE