

Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 1-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 600 W

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21630-412



Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.

KENMERKEN

Geperforeerde stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20

Openingshoek 180°

Klepje van het sleutelslot

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 33U

Hoogte: 1600mm

Breedte: 600mm

Type vergrendeling: Enkele vergrendeling

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP20

Type: Stalen deur, geperforeerd

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 12.119kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE