


Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

22130-305



Varistar 19" schap, stationair, 75 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 75 kg

St, 1,5 mm

Incl. Massa/aarding

Breedte 495 mm

Voor montage op vier 19-inch paneel-/schuifsteunen

PRODUCTKENMERKEN

Breedte: 495mm

Diepte: 800mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 700mm

Lengte: 642mm

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Legplank

Type: Volledige diepte

Gross Weight: 4.38kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.