


# 19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**30219-165**



Definieer de voorzijde en de inss-zijde van het apparaat met Schroff 19-inch voorpanelen. Schroff 19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen en zijn verkrijgbaar in 1 u tot 6 u dementies.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

19-inch voorpanelen hebben extra gaten voor de montage van handgrepen

### PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 5U

Diepte (D): 3mm

Type accessoire: Frontpaneel

Type handgreep: Voorste handgreep

Afwerking: Geanodiseerd

Montage: Opschroefbare voorzijde

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

Behandelde randen: Nee

EMC-afscherming: Nee

Hoogte (H): 221.4mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel


Rekbreedte: 95HP

Type: 19 inch frontpaneel

Breedte (W): 483mm

Net Weight: 0.83kg

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.