


Aansluitstrip, BS, 6 sockets, 19 inch, met schakelaar

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

60110-245



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met BS-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Horizontale of verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

In overeenstemming met BS 1363

Montagehoogte 1 u.

230 V, 13 A

Voedingskabel 2 m met BS-stekker (geïntegreerde zekering)

Aansluitstrips met British Standard-aansluitingen

PRODUCTKENMERKEN

Type fitting: BS

Aantal fittingen: 6

Geschakelde stopcontacten: Ja

AC-spanning: 230V

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Grijs

Diepte: 44mm

Afwerking: Geanodiseerd

Lengte: 438.5mm

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Producttype: Stekkerdoos

Gross Weight: 0.893kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte