


Aansluitstrip, IEC, driefasig, 32 A, IEC 60309-stekker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, zekering 6 x 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

60110-285



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C13- en C19-uitgangen met 3-fasige ingang.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Stekkerdozen met IEC-aansluitingen conform IEC 60320

Verticale montage

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m

Montagehoogte 1 u.

PRODUCTKENMERKEN

Type fitting: IEC C13; IEC C19

Aantal fittingen: 30

Geschakelde stopcontacten: Nee

AC-spanning: 400V

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Grijs; Zwart; Rood

Diepte: 44mm

Afwerking: Geanodiseerd

Hoogte: 44mm

Lengte: 1753mm

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Producttype: Stekkerdoos

Net Weight: 4.5kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE