


Aansluitstrip, IEC C13, met meetfunctie

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

60110-296



3	2.77kW	230V	4
2	50Hz	15°	5
1	P 12.5A		6
	1585.9 kWh		7

PDU met lokale vermogensmeter. Relevante vermogensgegevens worden weergegeven op een geïntegreerd display.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Montagehoogte 1 u.

Geïntegreerde meting en weergave via lokale displayeenheid

Aansluitstrips met IEC 60320-C13-aansluitingen

Horizontale en verticale montage

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: IEC C13

Aantal fittingen: 8

Kleur: Grijs

Geschakelde stopcontacten: Ja

Lengte: 438.5mm

AC-spanning: 230V

Diepte: 44mm

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Net Weight: 0.906kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE