

Sensor portierschakelaar

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EA9109



Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

KENMERKEN

Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar

Kabel van 1 m naar sensorkast met geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage en aansluitkabel van 1 m

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Hoogte: 270mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Stekkertype: RJ45

Productserie: Enlogic

Verwijderbare ingangskabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.