


BASIS-PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB0850



Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 400 VAC, driefasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 48

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 6

Nominaal vermogen: 17,3 kVA Noord-Amerika; 22,1 kVA International

Lengte ingangskabel: 1.8m

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Nominale spanning: 415V

Max. ingangsvermogen: 17,3 / 22,1 kVA

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 30 A (24 A) Noord-Amerika; 32 A internationaal

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 530P6/532P6

Type meting: Geen

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1780mm

Breedte: 56mm

Diepte: 55mm

Gewicht: 10kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE