

MS PDU, 0U, 50A (40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN2951



De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie en uitgangsschakelaar levert energie

KENMERKEN

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie

UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten

Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres

Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's. Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netwerk management elektronica van stroom te voorzien

Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen

Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten

Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingangen boven of onder

De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU

Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 42

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Ja

Kabellengte: 1800mm

Stroomonderbreker: 20 A, 2-polig, Hy-MagA

Nominaal vermogen: 14,4 kVA

Aantal stroomonderbrekers: 6

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Ingangsspanning: 208V

Fase: 3 PH Delta

Nominale vermogensafgifte: 208VAC

Nominale spanning: 208V

Aantal uitgangsspanningen: 42

Aantal fasen: 3

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Ja

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 50 A (40 A)

Uitgangsspanning: 208VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: CS8365

Type meting: Ingang

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1826mm

Breedte: 56mm

Diepte: 75mm

Gewicht: 13kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE