

Intelligente iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN5329



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (24) C13; (8) C19

Aantal fittingen: 32

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 2

Nominaal vermogen: 7,4 kVA

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Max. ingangsvermogen: 7,44 kVA

Nominale spanning: 230V

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Stekkertype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Type meting: Uitlaat

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1780mm

Breedte: 52mm

Diepte: 53mm

Gewicht: 8.52kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.