

# Intelligente iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

## EN5850

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.  
Ultra-Low Profile-ontwerp



### KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

### PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 48

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-Mag

Nominaal vermogen: 17,3 kVA Noord-Amerika; 22,1 kVA International

Aantal stroomonderbrekers: 6

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Nominale spanning: 415V

Max. ingangsvermogen: 17,3 / 22,1 kVA

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 30 A (24 A) Noord-Amerika; 32 A internationaal

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 530P6/532P6

Type meting: Uitlaat

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1780mm

Breedte: 56mm

Diepte: 75mm

Gewicht: 11.93kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**