


MSP0-PDU, 2U, 60 A (48 A)NA/63 A INT, 208 V NA, 230 V INT, 1P, 4 CB, (6)C13, (6)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN6354



De Advantage Series-serie PDU-serie met meetfunctie voor uitgangen met geschakelde uitgangen biedt energiemeting met geavanceerde opties voor voedings- en omgevingsbewaking en aan/uit-schakeling van uitgangen op afstand. Uitgebreide bewaking van de ingangsfase, de stroomonderbreker en de afzonderlijke uitlaattiveaus biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernet-communicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingsensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (6) C13/C15; (6) C13/C15/C19/C21

Stroomonderbreker: 20 A

Kleur: Zwart

Aantal stroomonderbrekers: 4

Geschakelde stopcontacten: Ja

Lengte: 87mm

Nominaal vermogen: 11,5 kVA Noord-Amerika; 14,5 kVA International

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Aantal polen: 1

Ingangsspanning: 208V

Fase: 1 PH

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Stekkertype: IEC 60309 360P6 (IP44)

Nominale spanning: 230V

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 60 A (48 A) Noord-Amerika; 63 A internationaal

Rekeenheden: 2U

Type: Intelligente PDU

Afwerking: Gepoedercoat

Type meting: Uitlaat

Materiaal: Staal

Hoogte: 87mm

Gewicht: 8kg

Breedte: 444mm

Diepte: 269mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

87 mm L x 444 mm B x 269 mm D, (269 mm D bij CB)

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.