

WLock-kabel C19/C20, 1,2 m, blauw, 75 stuks

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EP1920B48X75



Veilige dubbele W-Lock-voedingskabels zorgen voor een betere aansluiting van het snoer tussen de PDU en DE IT-apparatuur. Beide aansluitingen vereisen opzettelijke actie om de vergrendelknoppen los te laten om te voorkomen dat de stroomaansluitingen per ongeluk losraken. Snoeren werken met elke bijbehorende standaard IEC-aansluiting, maar voor de vergrendelingsfunctie zijn compatibele W-lock- of V-lock-uitgangen vereist

KENMERKEN

Zet de voedingskabels met dubbele vergrendeling vast

De IEC C14/C20-stekker kan worden aangesloten op elke RackPower-PDU

De universele IEC-connector met vergrendeling kan stevig worden vergrendeld in elke standaard C14/C20-voedingsaansluiting

Beide aansluitingen vereisen doelbewuste actie om de vergrendelknoppen los te laten en de voeding uit te schakelen

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Kabel

Productserie: Enlogic

Type: Kabel

Werkt met: RackPower

Lengte: 1200mm

Kleur: Blauw

Hoogte: 270mm

Lengte ingangskabel: 1.176m

Hoeveelheid in verpakking: 75

Stekkertype: C19/C20

Verwijderbare ingangskabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE