

Bewegingsmelder

Data Solutions



Bewegingsmelder: Voorbereid voor montage op deurkast, detectiemethode: Beweging, detectievelden van radar zijn instelbaar, breed veld 4 m (B) x 2 m (D), smal veld 2 m (B) x 2,5 m (D), voedingsspanning 12 ... 24 VAC of 12 ? 30 V DC, voeding via connector op deurplaat.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voedingsspanning 12 ... 24 VAC of 12 ? 30 V DC, voeding via connector op deurplaat

Breed veld 4 m (B) x 2 m (D)

Pijlveld 2 m (B) x 2,5 m (D)

Detectiemethode: Beweging

Vorbereid voor montage op deurkast

Detectievelden van radar zijn instelbaar

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Hoeveelheid in verpakking
60130-067	Bewegingsdetector	Gangpadinsluiting	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE