

# nVent ERICO System 3000 Interceptor

## Data Solutions



### KENMERKEN

Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider

Ontworpen voor lagere installaties

Geen radioactieve technologie

Geen externe voeding nodig

### SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Temperatuur	Installatiehoogte (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)	Schroefdraadmaat (TS)	Gewicht eenheid
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2 inch BSPP	2.06kg

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**