

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

Data Solutions



Sensor voor enkele temperatuur- en vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

KENMERKEN

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

Met kabel van 2 meter en geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Temperatuurmeetbereik 0 tot 65 °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting +/- 2 %

Meetbereik vochtigheid 10-90% RV, niet-condenserend

Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting +/- 5%

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel
EA9103	RackPower	270mm	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.