

Aansluitstrip, IEC C19

Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C19-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Stekkerdozen met C19 IEC-aansluitingen

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m, met connector conform IEC 60309

Montagehoogte 1 u.

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Kleur: Grijs

Producttype: Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-280	IEC C19	8	Nee	230V	1	44mm

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Hoeveelheid in verpakking	Diepte
60110-282	IEC C19	12	Nee	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nee	230V	1	44mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Lengte
60110-280	Geanodiseerd	44mm	438.5mm
60110-282	Geanodiseerd	44mm	947.5mm
60110-281	Geanodiseerd	44mm	947.5mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE