

# Aansluitstrip, UTE

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een aluminium chassis van 1 u bij 1 u kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rack met UTE-uitgangen.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

230 V, 16 A

In overeenstemming met NFC 61-303

Stekkerdoos met UTE-aansluitingen

Montagehoogte 1 u.

Horizontale of verticale montage

Aansluitkabel 2 m, met SCHUKO/UTE-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

### SPECIFICATIES

**Materiaal:** Aluminium, Polyamide

**Kleur:** Grijs

**Producttype:** Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1
60110-222	UTE	12	Nee	230V		1
60110-221	UTE	9	Nee	230V		1
60110-267	UTE	6	Nee	230V	Transientbescherming, Netonderdrukkingfilter	1
60110-223	UTE	15	Nee	230V		1
60110-224	UTE	19	Nee	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nee	230V	Foutstroombeveiliging, Overstroombeveiliging	1
60110-227	UTE	8	Nee	230V	Transientbescherming	1
60110-228	UTE	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-220	UTE	4	Nee	230V		1
60110-230	UTE	6	Nee	230V	Foutstroombeveiliging	1
60110-229	UTE	7	Nee	230V	Netonderdrukkingfilter	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Diepte	Afwerking	Lengte
60110-226	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-222	44mm	Geanodiseerd	947.5mm
60110-221	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-267	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-223	44mm	Geanodiseerd	1202mm
60110-224	44mm	Geanodiseerd	1753mm
60110-225	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-231	88mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-227	44mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-228	75mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-220	44mm	Geanodiseerd	210mm

Catalogusnummer	Diepte	Afwerking	Lengte
60110-230	88mm	Geanodiseerd	438.5mm
60110-229	44mm	Geanodiseerd	438.5mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**