

CABS-modulekit



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPECIFICATIES

Nominale stroom standaardtoepassing:	400 - 4500 A
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui):	1000;1500
Werktemperatuur:	-40 to 130 °C
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal:	Staal;Met glasvezel versterkt polyamide
Voldoet aan:	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)
Ontvlambaarheidsklasse:	UL® 94V-0

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Stroomrails per fase	Stroomrailbreedte	Stroomraildikte	Diepte (D)	Breedte (W)
-----------------	---------------	----------------------	-------------------	-----------------	------------	-------------

CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gewicht eenheid
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

CABS Module müssen auf CABS-APP Aluminiumprofil installiert werden.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE