

# Kit met uitwerpstop



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

RoHS-conform

Holds nVent ERIFLEX Flexibar laminates in place while punch is raised

Pressure plates notched to apply pressure to laminates without damaging the insulation

Punch tip remains visible when kit is attached to puncher

## SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Product	Materiaal	Ponsformaat	Gewicht eenheid
EJECSTOP18-20S	545896	Vervangende uitwerpstop	Elastomeer	18,0 mm, 20,0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Vervangende uitwerpstop	Elastomeer	6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Uitwerpstop met drukplaten	Staal, Elastomeer	18,0 mm, 20,0 mm	0.28 kg

Catalogusnummer	Artikelnummer	Product	Materiaal	Ponsformaat	Gewicht eenheid
EJECSTOP6-14L	545893	Uitwerpstop met drukplaten en onderlegging	Staal, Elastomeer	6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
 optie 1 – Klantenservice  
 optie 2 – Technische ondersteuning

### Europa

Nederland:  
 +31 800-0200135  
 Frankrijk:  
 +33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
 800 1890272  
 andere landen:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**