

# Kabelopbergruimte, CS1000



Het mobiele kabelopslagframe met twee niveaus is ontworpen voor een hoge capaciteit en een klein vloeroppervlak. Het biedt een handige, flexibele manier om extra bedrading op te bergen en te spoelen voor PWA6000- en PWA5000-machines met draadverwerkingscentrum. Het helpt ook om de tijd voor het schakelen tussen spoelers te verkorten, terwijl het bedradingsproces van het paneel wordt geoptimaliseerd.

## KENMERKEN

Materiaal: Plaatstaal; RAL 3001- en RAL 7024-structuurpoedercoating.

Verpakkingseenheid: 1 stuks (leveringsomvang: basisframe; kabelgeleiders 12-delig; kabelgeleidingsbeugel 2-delig; zwenkwielen 1-delig; kabellabelschijf 1-delig.)

## SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal	Afwerking
CS1000	1683mm	1261mm	982mm	Customization Service Center	Plaatstaal	Gepoedercoat

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**