

Diepte binnenprofiel, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

KENMERKEN

Omschrijving: DIP profielen zijn 40 mm breed en 25 mm hoog. Ze kunnen worden gemonteerd in de diepte van de kast. Ze kunnen ook worden gebruikt in combinatie met CLPF en CLPK profielen. De profielen zijn voorzien van 2 rijen gaten patronen voor kooimoer bevestiging en zelf tappende schroeven. DIP profielen zijn niet te gebruiken wanneer de montageplaat in diepte versteld moet worden.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Plaatstaal
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Plaatstaal
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Plaatstaal
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE