


Deurschakelaar, DSW



Met de deurschakelaar kunnen verlichting of eventuele andere elektrische apparaten worden in- of uitgeschakeld wanneer de deur van de behuizing wordt geopend. Handmatige bediening is dus niet noodzakelijk.

INDUSTRIENORMEN

CE

cCSAus

CCC

KENMERKEN

Goedkeuringen: CE, cCSAus.

Schakelcapaciteit: 3A / 240V.

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.

Omschrijving: Deurschakelaar om elk elektrisch apparaat in te schakelen (verlichting, signaalpanelen, alarmsystemen, enz.). Kan gemonteerd worden nadat de behuizing geïnstalleerd is om de deuropening vrij te houden. Bevestigd op het gatenpatroon aan de binnenzijde van het behuizingsframe in vloerstaande behuizingen. Kabeldoorvoer: M20.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale spanning	Max. stroomsterkte	Materiaal behuizing
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Plaatstaal, Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE