

Aardingsstroppen, ECFE



Deze aardingsstrip is op maat gesneden en heeft vooraf geponste verbindingsgaten, die de aanschaf en installatie vergemakkelijken.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor aarding en potentiaalvereffening tussen panelen, onderdelen en behuizingsframe.

Lengte: 300 mm.

Materiaal: Elektrolytisch vertind koperdraad van 0,15 mm.

Bedrijfstemperatuur: Tot 105°C.

Verpakkingseenheid: 10 stuks.

Montagevoorschriften: Gebruik de ECF aardverbinding om de aardingsstrip aan het frame te bevestigen.

SPECIFICATIES

Dikte: 0.15mm
Materiaal: Koper
Afwerking: Vertind

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Dwarsprofiel
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Plaatstaal	Vrijstaand, IEC- algemene accessoires	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Plaatstaal	Vrijstaand, IEC- algemene accessoires	16mm ²

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE