

Afdekking met hangslot, PLC



De slotafdekkap wordt over het standaard slot gemonteerd, zodat het gebruik van een hangslot mogelijk is. Het standaard slot is volledig afgedekt en niet toegankelijk, wanneer het hangslot gemonteerd wordt. Maximale diameter van de slot boog: 10 mm.

KENMERKEN

Omschrijving: De slotafdekkap wordt over het standaard slot gemonteerd, zodat het gebruik van een hangslot mogelijk is. Het standaard slot is volledig afgedekt en niet toegankelijk wanneer het hangslot gemonteerd wordt. Maximale diameter van de slot boog: 10 mm.

Materiaal: Roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
PLC01	77mm	39mm	19mm	Plaatstaal	Wandmontage	Roestvrij staal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE