

## Kijkvenster, HMIW



Het kijkvenster van roestvaststaal 316L biedt IP66-bescherming voor displays en andere bedieningscomponenten.

### KENMERKEN

---

Omschrijving: Biedt bescherming voor displays en andere bedieningscomponenten.

Beschermingsklasse: IP 66

Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagemiddelen.

## SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte	Materiaal
HMIW0715807-316	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm	Roestvrij staal 316L

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**