


Wandmontagebeugels, AWS



De behuizing kan eenvoudig worden gemonteerd op de installatielocatie zonder dat een interne toegang noodzakelijk is.

KENMERKEN

Omschrijving: Montagebeugels voor veilige bevestiging aan de muur. Inclusief ringen voor het garanderen van de IP waarde. In roestvaststaal is machinale bewerking nodig.

Verpakkingseenheid: 4 beugels met bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 3mm
Afwerking: Geborsteld

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Materiaal behuizing	Productserie
AWS41-316	36mm	76mm	21mm	Roestvrij staal 316	Plaatstaal	Wandmontage, Klemmenkasten
AWS41-304	36mm	76mm	21mm	Roestvrij staal 304	Plaatstaal	Wandmontage, Klemmenkasten

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE