

## Raamdeur, ADC



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

### KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties uit het slotenprogramma zijn mogelijk.

Materiaal: 1.2 mm plaatstaal / 1.5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van 4 mm veiligheidsglas.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpakkingseenheid: 1 deur.

## SPECIFICATIES

<b>Kleur:</b>	Lichtgrijs
<b>Materiaal:</b>	Plaatstaal
<b>Afwerking:</b>	Gepoedercoat
<b>Kleurcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Dikte	Aantal vergrendelingen	Venstergrootte
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

3-punts espagnolette slotsysteem. Niet geschikt voor AFS.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.