

19-inch montageset M6



Gebruik voor standaard aarding een aardingsmoer en -ring op ten minste één bevestigingspunt.

Wanneer een 19-inch montageset wordt gebruikt met een geleidende 19-inch paneelmontage, zijn er geen kooimoeren nodig.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Montagesets voor montage van 19-inch componenten in een kast

Voor montage van frontpanelen, distributievelden of andere componenten op het frame, schuifbevestigingen of dieptebalken met vierkante uitsparingen

SPECIFICATIES

Producttype: Montageset

Afwerking: Verzinkt

Table 1/2

| Catalogusnummer | Lengte | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadmaat | Materiaal | Productserie | Type |
|-----------------|--------|---------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 21120-196 | 16mm | 4 | M6 | Staal | | Montageset, Aarding |

| Catalogusnummer | Lengte | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadmaat | Materiaal | Productserie | Type |
|-----------------|--------|---------------------------|------------------|------------|--|---------------------|
| 21190-095 | | 4 | M6 | Staal, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Buitenopstelling | Montageset |
| 21120-213 | | 4 | M6 | Staal | | Montageset |
| 21100-435 | | 8 | M6 | Staal, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling | Montageset |
| 21120-199 | 13mm | 100 | M6 | Staal | | Montageset, Aarding |
| 21120-197 | 16mm | 32 | M6 | Staal | | Montageset, Aarding |
| 21120-198 | 16mm | 50 | M6 | Staal | | Montageset, Aarding |
| 21190-435 | | 32 | M6 | Staal, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Buitenopstelling | Montageset |

| Catalogusnummer | Lengte | Hoeveelheid in verpakking | Schroefdraadmaat | Materiaal | Productserie | Type |
|-----------------|--------|---------------------------|------------------|------------|--|------------|
| 21101-810 | | 100 | M6 | Staal, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling | Montageset |
| 21101-809 | | 50 | M6 | Staal, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling | Montageset |
| 21120-215 | | 32 | M6 | Staal | | Montageset |
| 21120-214 | | 50 | M6 | Staal | | Montageset |
| 21120-216 | | 100 | M6 | Staal | | Montageset |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Werkt met | Certificeringen |
|-----------------|--|-----------------|
| 21120-196 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21190-095 | 19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten | RoHS |
| 21120-213 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21100-435 | 19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten | RoHS |
| 21120-199 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21120-197 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |

| Catalogusnummer | Werkt met | Certificeringen |
|-----------------|--|-----------------|
| 21120-198 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21190-435 | 19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19" Indoor Cabinets, 19 inch behuizingen voor buiten | RoHS |
| 21101-810 | 19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten | RoHS |
| 21101-809 | 19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten | RoHS |
| 21120-215 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21120-214 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |
| 21120-216 | Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE