

19-inch montagebeugel

Eenvoudige montage voor aansluitsysteem voor netwerken die een betrouwbare, gasdichte verbinding tussen het contact en de geleider zijn.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Montagehoogte 1 u.

Voor de montage van kabelkanalen en systeemrails (Z.w.LSA+ of Infra+)

SPECIFICATIES

Producttype: Beugel

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking	Type	Werkt met
30118-802	70mm	1	Gepoedercoat	Montagebeugel	LSA+-geleiderails
30118-803	170mm	1	Gepoedercoat	Montagebeugel	LSA+-geleiderails

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE