


Comline ECL 19-inch/23-inch montageset voor paneel/schuif



Comline ECL 19-inch/23-inch set voor paneelmontage/schuifmontage, met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage op dieptebalken.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Comline ECL 19-inch/23-inch montageset voor paneel/schuif

Voor montage op dieptedelen (raster van 25 mm)

Draagvermogen 400 kg

Er kunnen schuifrails worden gemonteerd

Voor inbouwmontage van 19-inch/23-inch componenten

SPECIFICATIES

Producttype: Schuifbevestiging

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
22349-024	12U	660mm	600mm	2
22349-027	25U	1220mm	700mm	2
22349-026	18U	900mm	700mm	2
22349-025	18U	900mm	600mm	2

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE