

CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen met profiel garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage

De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing

Internationale afmetingen conform IEC 6297-3-101

Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie

Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte

Ventilatiesleuven in onderplaat

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

SPECIFICATIES

- Producttype:** Omkasting
Type: Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen
Productserie: CompacPRO

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking
-----------------	-----------	--------	------------	---------	--------	---------------------------

14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1

Table 1/2

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
14575-465	262.9mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-145	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-269	173.8mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-025	84.4mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-245	173.8mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-171	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-165	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-125	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-147	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-469	262.9mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-123	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-127	129.3mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-247	173.8mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-169	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-447	262.9mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-265	173.8mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-063	84.4mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
14575-067	84.4mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-445	262.9mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-027	84.4mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming
14575-167	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-467	262.9mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-463	262.9mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-223	173.8mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-065	84.4mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-103	129.3mm	148mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-471	262.9mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-163	129.3mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-023	84.4mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-105	129.3mm	148mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-267	173.8mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-271	173.8mm	432mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-143	129.3mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-243	173.8mm	326mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee
14575-225	173.8mm	219mm	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-103	Nee

Table 1/2

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Beschermingsklasse	Statische belasting
14575-465	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-145	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-269	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-025	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-245	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-171	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-165	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-125	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-147	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-469	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-123	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-127	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-247	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-169	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-447	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-265	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-063	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-067	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-445	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-027	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Beschermingsklasse	Statische belasting
14575-167	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-467	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-463	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-223	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-065	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-103	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-471	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-163	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-023	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-105	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-267	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-271	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Beschermingsklasse	Statische belasting
14575-143	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-243	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg
14575-225	Gepoedercoat	Aluminium	IP20	30kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Massa-/aardingsaansluitingen conform

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE