

Voorpaneel van CompacPRO

Het voorpaneel van de CompacPRO-behuizingen is met bouten aan het voorframe van de behuizing bevestigd.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het voorpaneel is met bouten aan het voorframe van de behuizing bevestigd

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30823-227	4U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-209	2U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-224	3U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-284	6U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-254	3U	28HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-272	4U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30823-269	4U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-257	3U	42HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-260	3U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-215	2U	84HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30823-230	6U	63HP	3mm	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	EMC-afscherming	Hoogte	Breedte
30823-227	Nee	Nee	172.9mm	345.4mm
30823-209	Nee	Nee	84mm	238.7mm
30823-224	Nee	Nee	128.4mm	345.4mm
30823-284	Nee	Nee	261.8mm	452.1mm
30823-254	Nee	Nee	128.4mm	167.5mm
30823-272	Nee	Nee	172.9mm	452.1mm
30823-269	Nee	Nee	172.9mm	238.7mm
30823-257	Nee	Nee	128.4mm	238.7mm
30823-260	Nee	Nee	128.4mm	452.1mm
30823-215	Nee	Nee	84mm	452.1mm
30823-230	Nee	Nee	261.8mm	345.4mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagekit voor het bevestigen van één achter- en één voorpaneel wordt meegeleverd met de behuizing.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE