

CompacPRO voor-/achterpaneel, met verborgen bevestiging



Het voorpaneel van de CompacPRO-tas wordt op het frame van de behuizing bevestigd. Het voorpaneel heeft geen zichtbare schroeven en kan worden gebruikt voor folie aan de voorzijde.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Al paneel, 2,5 mm

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Geanodiseerd
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Geanodiseerd
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Rekbreedte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Geanodiseerd
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Geanodiseerd
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Geanodiseerd
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Geanodiseerd
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Geanodiseerd
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Geanodiseerd
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Geanodiseerd
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Diepte
24575-275	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-075	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-155	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-175	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-455	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-475	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-135	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-255	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-035	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-235	Geanodiseerd	Nee	2.5mm
24575-115	Geanodiseerd	Nee	2.5mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE