

# CPCI PlusIO backplane



CompactPCI PlusIO combineert de oude CompactPCI en de nieuwe, snelle CompactPCI seriële technologie op één backplane. De CompactPCI PlusIO-systeemsleuf is geschikt voor zowel de parallelle PCI-bus als de CompactPCI seriële sleuven met PCIe, USB, Ethernet en S-ATA.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

In overeenstemming met: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Specification, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO specificatie, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) specificatie

Systeemsleuf in overeenstemming met PICMG 2,30, 32-bits CPCI-bus op P1, PCIe, S-ATA, USB en Ethernet op P2

CompactPCI-sleuven voor randapparatuur, 32-bits met I/O aan achterzijde op P2

I/O aan de achterzijde van de CompactPCI Serial-sleuven zijn op aanvraag verkrijgbaar

CompactPCI seriële randapparatuursleuven met PCIe x1, S-ATA en USB

Full-mesh Ethernet op systeemsleuf en 2 CompactPCI seriële sleuven, ondersteunt 1000Base-T en 10GBase-T

V(I/O) kan worden ingesteld op 3,3 V of 5 V (vooraf ingesteld op 5 V)

## SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23007-602	Achterplaat	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Midden	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
23007-601	Achterplaat	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Midden	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	I/O-spanning	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23007-602	5V	HM 2.0, AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2.0, AirMax VS	Power Bugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins	161.3mm	1

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**