


MTCA.4 kubussysteem voor 7 dubbele AMC-modules, 5 u, 42 pk

CATALOGUSNUMMER

11850-021



Het systeem is ontworpen voor ontwikkeling en laboratoriumtests. De hot-swappable ventilatormodule met EMMC zorgt ervoor dat de sleuven voor en achter goed worden gekoeld bij een laag geluidsniveau. Het ventilatortoerental wordt onafhankelijk geregeld voor en achter en wordt ingesteld via de MCH. De backplane is voorzien van klok- en triggerlijnen volgens PICMG MTCA.4, evenals vergrendelingen. Het biedt ook directe verbindingen voor SAS/SATA en lijnen tussen de AMC's.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Conform specificatie PICMG MTCA.4 R1.0

5 u, 42 pk kubussysteem voor 6 Double Mid?Size en 1 Double Full?Size AdvancedMC modules, 1 Double Full?Size MCH en 1 Double Full?Size voedingsmodule

6 sleuven voor overgangsmodule aan de achterzijde voor Double Mid?Size-modules en één sleuf voor Double Full?Size

Backplane met stertopologie, directe verbindingen voor S?ATA/SAS, klok en triggerlijnen volgens PICMG MTCA.4

Kloktopologie volgens PICMG AMC.0 R2.0

Hot?swap ventilatormodule met koelunit manager (CU EMMC), luchtstroom van onder naar boven, ventilatorsnelheid voor en achter kan afzonderlijk worden ingesteld via MCH

Luchtfilter toegankelijk vanaf de voorkant

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 7

Type: Half 19-inch rekmontage

Type achterzijde: MTCA.4 stertopologie

Gegevensoverdracht: 40 GbE; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 80W

Luchtstroomrichting: Onder naar boven

Rekhoogte: 5U

Type voeding: (1) Dubbel volledige grootte PM

Voeding inbegrepen: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG MTCA.4 R1.0

Diepte: 373.3mm

Hoogte: 222.25mm

Net Weight: 10.35kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE