

Interscale voor geïntegreerde NUC, geleidingsgekoeld, 44 x 112 x 107 mm

CATALOGUSNUMMER

14830-002



Kleine behuizing met geïntegreerde EMC-afscherming en geleidingskoeling voor eNUC-kaarten, gebaseerd op het innovatieve en flexibele nVent SCHROFF Interscale-platform.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Modulaire behuizing bestaande uit 3 eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen: Behuizing, bovenklep en voorpaneel

Voldoet aan de SDT.03 embeddedNUC-standaard <http://www.sget.org/standards.html>

Uitsparingen specifiek voor IES MB95 geïntegreerde NUC-kaart (<http://en.ies.de/>)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Geïntegreerd koellichaam op bovendeksel met 5 mm koelribben

Voor een stijve constructie zijn slechts twee schroeven nodig

Kleur RAL 7016

Tapeinden voor montage van de kaart geïnstalleerd

Andere afmetingen, uitsparingen of locaties, en zeefdruk beschikbaar

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Compacte behuizing

Productserie: Interscale

Type: Desktop

Hoogte: 43.7mm

Breedte: 112mm

Diepte: 106.5mm

Materiaal: Aluminium

Kleur: Antracietgrijs

Kleurcode: RAL 7016

Afwerking: Gepoedercoat

Beschermingsklasse: IP20

Koeling: Conductiegekoeld

Hoeveelheid in verpakking: 1

Net Weight: 0.3kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Alleen de vermelde Interscale-accessoires zijn compatibel.

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE