

# Stroomverdeelmodules volgens DIN 43880, stroomonderbreker 3 x 16 A

## CATALOGUSNUMMER

**20119-356**



GFCI-stroomonderbreker robuust met test- en resetknoppen ter bescherming tegen aardingsfouten, die volledige bescherming biedt tegen aardingsfouten. Schroff GFCI-stroomonderbrekers passen in een 19-inch verdeelkast of kleine distributiemodule.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Klikt op DIN-profielrail

Voor montage in 19-inch verdeelkast of kleine verdeelmodule

## PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Stroomverdeler

Hoeveelheid in verpakking: 1

Breedte: 53.5mm

Net Weight: 0.33kg

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**