


# Voorpaneel, u-profiel, Refrofit-afscherming, 3 u, 42 pk, 2,5 mm, al, voor geanodiseerd, achter geleidend

## CATALOGUSNUMMER

**20848-047**



Voorpaneel met u-profiel voor EMC-pakking van textiel.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

U-profiel, voorpaneel, al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

Voor EMC-textielpakking

## PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 42HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Type accessoire: Frontpaneel

Montage: Opschroefbare voorzijde

Type pakking: Textiel

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Diepte (D): 2.5mm

EMC-afscherming: Nee (achteraf te monteren)

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte (H): 128.4mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Type: Frontpaneel zonder handgreep

Breedte (W): 213mm

Net Weight: 0.18kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

14 ... 84 pk: Meerdelig u-profiel (voorpaneel met gekrimpde profielen).


Verschillen in afwerking tussen 2 ... 12 pk en 14 ... 84 PK.

2 ... 12 pk: Eendelig u-profiel

Bestel textiel EMC-pakking afzonderlijk.

Standaardhoeveelheid verpakking: 2 tot 28 pk: 5 stuks, 42 tot 84 pk: 1 stuk, alleen geleverd in standaardverpakkingen (SPQ).

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**